

## SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 取り付けスレッド: , 極数:
注文番号	<a href="#">1950270000</a>
種別	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
数量	1 Stück

## SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 19 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド PG 9, M 20ハウジング主要材質 ステンレス鋼、防食

## 一般データ

ケーブルグランド PG 9, M 20ハウジング主要材質 ステンレス鋼、防食  
導体外径 - 材質 PVC

## 分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10
ECLASS 14.0	27-44-01-10		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)