

## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の プラスチック  
製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付  
属

## 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン4、SC-RJ POF, IP67
注文番号	<a href="#">1963380000</a>
種別	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 18:04:32 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	81.3 mm	奥行き (インチ)	3.201 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.791 inch
幅	20.2 mm	幅 (インチ)	0.795 inch
正味重量	33.9 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

インサート喪失	0.5 dBシングルモード, 0.4 dBマルチモード, ≤ 1.0 dB POF	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト	ファイバーの種類	POF
プラグイン回数	500	リターンロス (緩衝)	40 dBシングルモード ; 30 dBマルチモード
保護度合い	IP67	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム : 圧着、切断	色	その他
項目説明	バージョン4、SC-RJ POF		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------	---

## 分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 18:04:32 CEST

## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[GOST Approval](#)

製品変更通知

[20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](#)

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-PS-V04P-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963890000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 Stück	

## クリンプセット



クリンプセット

## 一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208930000</a>	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 Stück	

## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート

## 一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	<a href="#">1278430000</a>	光ファイバーコネクタ, 交換用クリップパレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 Stück	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	