

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
注文番号	1963900000
種別	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:28:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21.65 mm	奥行き (インチ)	0.852 inch
正味重量	3.913 g		

温度

動作温度	-40 °C...70
------	-------------

一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
保護度合い	IP67	取り付け方式	屋内のみ
色	黒色		

分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08
ECLASS 14.0	27-44-02-08		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	UL Approval
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/10/02 7:28:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

