

## BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



カバー型材の固定するネジは、接触保護を完成させます。

## 一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 固定用部品
注文番号	<a href="#">1964820000</a>
種別	BFEL + BEMU WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248651467
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 3:52:28 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	8 mm	奥行き (インチ)	0.315 inch
高さ	14.5 mm	高さ (インチ)	0.571 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
直径	14.5 mm	正味重量	1.3 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

直径	14.5 mm
----	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークページュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/09/04 3:52:28 CEST