

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

バージョン	プラグハウジング保護キャップ
注文番号	<a href="#">1965690000</a>
種別	IE-PP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653911
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:35:19 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	35.2 mm	奥行き (インチ)	1.386 inch
正味重量	11.716 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70
------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
保護度合い	IP67	取り付け方式	屋内のみ
色	黒色		

## 分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">UL Approval</a> <a href="#">GOST Approval</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>