

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が $26.2 \pm 0.3 \text{ mm}$ の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは $2 \sim 2.5 \text{ Nm}$ です。

一般注文データ

バージョン	M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用 ツールアダプタ
注文番号	1981560000
種別	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/07/24 10:25:48 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	23 g
------	------

ねじ締めツール

サイズ	26.2 mm	接続スレッド	M23
-----	---------	--------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN