

IE-PI-RJ45-FH-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 60603-7-51 準拠の RJ45 プラグインコネクタ (ツール不要)

一般注文データ

バージョン	ワイヤマネージャの置き換え, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
注文番号	1992920000
種別	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1
GTIN (EAN)	4050118377965
数量	30 Stück

作成日 2024/07/04 7:48:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PI-RJ45-FH-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 4.367 g

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

一般データ

配線	EIA/TIA T568 A	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.1 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接続直径、固定式	0.41...0.51 mm	導体接続断面、固定式、(AWG)	AWG 26...AWG 24
接続直径、細線仕様	0.46...0.61 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 27...AWG 24
導体接続断面、非常に柔軟	0.51, Weidmüllerによるケーブルの承認が必要	導体接続断面、極細線仕様 (AWG)	AWG 26, Weidmüllerによるケーブルの承認が必要
極細の撚り線接続に注意	Weidmüllerによるケーブルの承認が必要	シールド	360° シールド接点
保護度合い	IP20	再接続可能	≤ 4サイクル (断面が同じ)

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7-51 証明書番号 (cURus) E471884

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus) E471884

作成日 2024/07/04 7:48:54 CEST

IE-PI-RJ45-FH-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN
	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN