

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
注文番号	1993550018
種別	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:37:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	1.8 m	長さ (インチ)	70.866 inch
正味重量	53 g		

温度

動作温度	-15 °C...80
------	-------------

ケーブルの技術仕様

シースカラー	黒色
--------	----

一般的な技術データ

接触表面	ニッケル下地金メッキ
------	------------

ケーブル構造

シースカラー	黒色	シース直径	4.5 mm
シース直径、最大	4.7 mm	シース直径、最小	4.3 mm
シース素材	PVC	断面積	2*AWG28 + 2*AWG24

プラグ

プラグ右	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	左プラグ	USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	--	------	---

プラグ、右

プラグ右	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
------	--

プラグ、左

左プラグ	USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様	接点表面、プラグ、左	ニッケル下地金メッキ
------	---	------------	------------

分類

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)