

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
注文番号	1995850000
種別	SAI-M23-BE-12
GTIN (EAN)	4032248926145
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:44:49 CEST

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 5 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

M23 信号インサートのコーディング能力	H コード化, N コード化, S コード化, X コード化, Y コード化, Z コード化	コーディング	なし
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT	プラグイン回数	> 1000
定格電圧	200 V	定格電流	8 A
定格電流	1 mm 接点 = 8 A	接続方式	クリンプ接続
極数	12	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

ピン固定




寸法図



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	12	16	17	19
Contact pitch	mm	2	2	1	2	1	1



SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	1203960000	信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 Stück	

1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170210000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 Stück	
種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1995860000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 Stück	
種別	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	バージョン
注文番号	1170180000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 Stück	

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャ、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-GS-11/17	バージョン
注文番号	1299390000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4050118097191	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GSW-S-7/12	バージョン
注文番号	1169920000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961986	
数量	1 Stück	
種別	SAIL-M23-KSW-7/12	バージョン
注文番号	1169930000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961993	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GS-7/12	バージョン
注文番号	1995840000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248926121	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-KS-7/12	バージョン
注文番号	1169900000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961948	
数量	1 Stück	

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャ、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAIE-M23S-S-EM-M20	バージョン
注文番号	1373440000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4050118175028	クロージャ
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 17:44:50 CEST

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SAIE-M23-S-W	バージョン
注文番号	1169980000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961962	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-HW	バージョン
注文番号	1169990000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248962051	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-VW	バージョン
注文番号	1169940000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248962013	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-RM	バージョン
注文番号	1169950000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961092	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-EM	バージョン
注文番号	1169970000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961979	クロージャ
数量	1 Stück	