

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	
注文番号	<a href="#">2003920050</a>
種別	HDC XX5E01 FOXXXXX-0050
GTIN (EAN)	4050118521665
数量	1 Stück

作成日 2024/11/10 21:49:51 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

直径	6.5 mm	正味重量	0.001 g
----	--------	------	---------

## 温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

## 一般データ

カテゴリ	Cat. 5e	ケーブル長	0.5 m
コーディング	D-coded	プラグイン回数	≥ 100
モジュール側のバージョン	メス型	反対側のバージョン	開放
定格電圧	250 V	定格電流	4 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	4
汚染度	2	種別	メス型
絶縁耐性	≥ 10 <sup>8</sup> Ω	転送速度	100 Mbit/s

## ケーブル技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ
ケーブル長	0.5 m
シースカラー	緑色
シース材料	PUR
シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー
外径	6.5 mm ± 0.2

外径	直径	6.5 mm
	サイン	±
	公差	0.2

絶縁	PE
----	----

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/11/10 21:49:51 CET