

HDC XX5E01 FOXXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン

注文番号 [2003920500](#)

種別 HDC XX5E01 FOXXXXX-0500

GTIN (EAN) 4050118521702

数量 1 Stück

作成日 2024/09/04 4:55:30 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC XX5E01 FOXXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	6.5 mm	正味重量	0.001 g
----	--------	------	---------

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

一般データ

カテゴリ	Cat. 5e	ケーブル長	5 m
コーディング	D-coded	プラグイン回数	≥ 100
モジュール側のバージョン	メス型	反対側のバージョン	開放
定格電圧	250 V	定格電流	4 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	4
汚染度	2	種別	メス型
絶縁耐性	≥ 10 ⁸ Ω	転送速度	100 Mbit/s

ケーブル技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ		
ケーブル長	5 m		
シースカラー	緑色		
シース材料	PUR		
シールド仕様	はい		
ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー		
外径	6.5 mm ± 0.2		
外径	直径	6.5 mm	
	サイン	±	
	公差	0.2	
絶縁	PE		

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/09/04 4:55:30 CEST