

AIMESA VRM 2,53

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	2007360000
種別	AIMESA VRM 2,53
GTIN (EAN)	4050118392562
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:03:10 CEST

AIMESA VRM 2,53

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26.7 mm	奥行き (インチ)	1.051 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	4 g		

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--