

## AIMESA VRM 3,01

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	<a href="#">2007370000</a>
種別	AIMESA VRM 3,01
GTIN (EAN)	4050118392555
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:59:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AIMESA VRM 3,01

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	26.8 mm	奥行き (インチ)	1.055 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	4 g		

## 分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 重要なメモ

製品情報 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)