

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6
注文番号	2066720000
種別	VP M16 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415438
数量	100 Stück

作成日 2024/07/24 11:57:54 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	16.3 mm	高さ (インチ)	0.642 inch
長さ	16.3 mm	長さ (インチ)	0.642 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	11 mm	正味重量	2.3 g

温度

動作温度	-60 °C...70 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ 1	19 mm	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分)
O リング	シリコーン	UL 94 可燃性等級	HB
ねじ山長さ	12 mm	アダプター接続用トルク、最大	1.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	1.5 Nm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
シリコーン	はい	シーリング	シリコン
シールリングの直径	16 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	ロックナットのトルク、最小	1.3 Nm
ロックナット最大トルク	1.5 Nm	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分)
動作温度範囲、最大	70 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
外付スレッド	M 16	材質	ポリアミド 6
標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	衝撃耐性	IEC60079-0の場合、acc. で7ジュール
防爆タイプ	安全性向上 Ex e		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	ATEX, IECEx	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	証明書番号、ケーブルグランド (INMETRO)	TAE00003WV
識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68		

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 11:57:54 CEST

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	