

## TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 取り付けレールの取り付けフット, ポリアミド66   |
| 注文番号       | <a href="#">2082460000</a> |
| 種別         | TST 10 SAKC10              |
| GTIN (EAN) | 4008190223380              |
| 数量         | 400 Stück                  |

作成日 2024/07/04 7:38:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 7.4 mm  | 奥行き (インチ) | 0.291 inch |
| 高さ   | 51 mm   | 高さ (インチ)  | 2.008 inch |
| 幅    | 7.4 mm  | 幅 (インチ)   | 0.291 inch |
| 正味重量 | 3.578 g |           |            |

## 温度

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |
|-----------|--------|-----------|--------|

## システム仕様

|       |          |
|-------|----------|
| バージョン | マウントレール用 |
|-------|----------|

## 全般

|           |        |
|-----------|--------|
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
|-----------|--------|

## 材料データ

|             |         |   |    |
|-------------|---------|---|----|
| 材質          | ポリアミド66 | 色 | 赤色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2     |   |    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002625    | ETIM 7.0    | EC002625    |
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-07 | ECLASS 9.1  | 23-15-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|