

## SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
注文番号	<a href="#">2111230000</a>
種別	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
数量	10 Stück
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

作成日 2024/09/04 6:54:55 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.591 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	19.74 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## 全般

極数 10

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 8 mm

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>