

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3 つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX グレーページュ, 拡張パーツレーム, 幅: 8.5 mm
注文番号	<a href="#">2224240000</a>
種別	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
数量	25 Stück

作成日 2024/07/02 5:36:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	55.9 mm	奥行き (インチ)	2.201 inch
高さ	91 mm	高さ (インチ)	3.583 inch
幅	8.5 mm	幅 (インチ)	0.335 inch
正味重量	8.612 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	保管温度での湿度	相対湿度80% (結露なし)
動作温度	-50 °C...120 °C	取り付け温度	-25 °C...120 °C

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66	絶縁材グループ	I

## 一般データ

保護度合い	IP20がインストール済み	封止オプション	はい
色	グレーベージュ		

## デザインイン要件

PCB 形状の公差	0.1	回路基板の厚さの公差	0.1 mm
回路基板厚	1 mm		

## 個別化オプション

お客様固有のカットアウトが可能	いいえ	お客様固有のラベル付けが可能	いいえ
交互の色	要望により特注対応あり		

## アセンブリのプロパティ

接続レベル数	2	PCB の数、最大	1
渡り配線の持続電流	10 A	渡り配線 / PCBの持続電流	32 A
渡り配線	はい	接続方式	非搭載, 接続要素

## ハウジングのプロパティ

フリップカバー取り付け可能	はい	マーカーー体化可能	はい
---------------	----	-----------	----

## 分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/02 5:36:43 CEST

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – PCB contour with soldering pads</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**RA MCZ1.5 DKBG 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

