

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



シールド接続端子対応のシールドクランプサドルは、PE端子台の接続領域に直接取り付けが可能です。このようにして、ケーブルの外装からの干渉波の影響は、端子台の保護接点を介して直接に進路変更できます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク
注文番号	2269800000
種別	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	4032248264551
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 13:48:27 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	8.5 mm	奥行き (インチ)	0.335 inch
高さ	45.2 mm	高さ (インチ)	1.78 inch
幅	8.9 mm	幅 (インチ)	0.35 inch
正味重量	3.7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	6	ケーブル直径、最小	4
-----------	---	-----------	---

システム仕様

バージョン	シールド接続用
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装, バスバー
---------	------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	20 mm
--------------	-------

材料データ

色	銀色
---	----

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装, バスバー		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 13:48:27 CEST

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

