

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
注文番号	2330260000
種別	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 11:52:17 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.35 g

一般的な技術データ

ハウジング主要材質	PA 66	保護度合い	IP67
動作温度	-40 °C ... 90 °C		

分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN