

## KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2420720000</a>
種別	KCMA-32-600-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118428872
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/04 6:45:11 CEST

## KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.543 inch
高さ	96.4 mm	高さ (インチ)	3.795 inch
幅	59.2 mm	幅 (インチ)	2.331 inch
正味重量	427 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

## 技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
公称周波数	50 Hz	定格熱持続電流 I <sub>サ-マル</sub>	1.2 x I <sub>定格</sub>
絶縁クラス	E		

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	32.5 mm
設置場所	屋内使用		

## 電気属性

ロード	5 VA	一次電流	600 A
二次電流	0...5 A	公差等級	1

## 絶縁協調

公差等級	1	標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
------	---	----	--------------------------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/04 6:45:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**KCMA-32-600-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

