

## PAC-HE34-HE34-HF-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

## 一般注文データ

バージョン	
注文番号	<a href="#">2425950020</a>
種別	PAC-HE34-HE34-HF-2M
GTIN (EAN)	4099986598409
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 3:42:12 CEST

## PAC-HE34-HE34-HF-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 298 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

## 一般データ

インターフェースコネクタ	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P	ケーブル	ケーブルLIHH
ケーブル長	2 m	コネクタ PLC 側	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
導体断面積	0.14 mm <sup>2</sup>	最適	デジタル信号
極数、最小	34 極		

## 電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	150m/m		

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)