

PAC-D37M-F-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | |
| 注文番号 | 2426000035 |
| 種別 | PAC-D37M-F-HF-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986598706 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/29 13:31:54 CEST

PAC-D37M-F-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1,093 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

一般データ

| | | | |
|--------------|---|-------|----------------------|
| インターフェースコネクタ | SUB-D MALE 37P | ケーブル長 | 3.5 m |
| コネクタ PLC 側 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) | 導体断面積 | 0.25 mm ² |
| 最適 | アナログ信号 | 極数、最小 | 37 極 |

電気データ

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|-------------------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A | 動作電圧 | ≤60 V ≤ 25 V AC |
| 合計電流、最大 | 3 A | 定格電圧 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 容量配線 / シールド | 300 pF/m | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
| 抵抗 | 80 m/m | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)