

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, すり割りシーリングインサート, IP54, RKDG D17 PT6との組み合わせ, 対応するエンクロージャ付き, TPE-V
注文番号	2443800000
種別	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:04:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	21 mm	幅 (インチ)	0.827 inch
正味重量	3.32 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

一般データ

材質	TPE-V	シリコン	いいえ
色	ベージュ	設計	すり割りシーリングインサート
保護度合い	IP54, RKDG D17 PT6との組み合わせ, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	RKDG D17 PT6の場合 ((4324010000))	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最大.	6.5 mm		

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	折畳式シール RKDG D17 PT6 (4324010000) は、スロット付属シールインサート対応のキャリアシールです。 複数のシールインサート付属 IP54 対応ケーブル 2 x 6.5 mm (2443800000) : <ul style="list-style-type: none">• IE ケーブル Ø 6.5mm タイプ : IE-C5DD4UG.....• 24 V ケーブル Ø 6.5 mm (例 : Lapp Llex クラシック 110 3G1,5)
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
カタログ	Catalogues in PDF-format