

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	
注文番号	<a href="#">2451090300</a>
種別	HDC XX6A01 MMSRJ45-0300
GTIN (EAN)	4050118508185
数量	1 Stück

作成日 2024/07/29 11:53:32 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 291 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

## 一般データ

カテゴリー	Cat. 6A	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	プラグイン回数	\u2265 100
モジュール側のバージョン	オス型	反対側のバージョン	オス型, 直線, RJ45
定格電圧	50 V	定格電流	0.5 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	8
汚染度	2	種別	ピン
絶縁耐性	$\geq 10^8 \Omega$	転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s

## ケーブル技術仕様

カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色		
ケーブル長	3 m		
シースカラー	青色		
シース材料	Radox EM 104		
シールド仕様	はい		
ハロゲン	いいえ		
外径	直径	8.1 mm	
	サイン	±	
	公差	0.5	
外径	8.1 mm ± 0.5		
絶縁	展開		

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/29 11:53:32 CEST