

HDC XX6A01 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	
注文番号	2451090800
種別	HDC XX6A01 MMSRJ45-0800
GTIN (EAN)	4050118577082
数量	1 Stück

作成日 2024/07/06 22:30:04 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC XX6A01 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 580 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

一般データ

カテゴリー	Cat. 6A	ケーブル長	8 m
コーディング	X-coded	プラグイン回数	\u2265 100
モジュール側のバージョン	オス型	反対側のバージョン	オス型, 直線, RJ45
定格電圧	50 V	定格電流	0.5 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	8
汚染度	2	絶縁耐性	$\geq 10^8 \Omega$
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s		

ケーブル技術仕様

カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色		
ケーブル長	8 m		
シースカラー	青色		
シース材料	Radox EM 104		
ハロゲン	いいえ		
外径	直径	8.1 mm	
	サイン	±	
	公差	0.5	
外径	8.1 mm ± 0.5		

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/06 22:30:04 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。