

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	2453810000
種別	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.756 inch
高さ	355 mm	高さ (インチ)	13.976 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	3,300 g		

技術データ

充電時間	0.5 h		
動作電圧	18 V		
押圧力	公称	60 kN	
項目説明	圧着工具6 ~ 300 mm ²		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ	ドライブ	
フェルール断面積、最大.	300 mm ²	フェルール断面積、最小.	電気油圧の 6 mm ²
偏差	16 mm		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	300 mm ²	クリンプ範囲、最小	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 300	バージョン
注文番号	2505270000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519655	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 35	バージョン
注文番号	2505190000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519587	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 95	バージョン
注文番号	2505220000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519563	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10	バージョン
注文番号	2505160000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150	バージョン
注文番号	2505240000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519631	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6	バージョン
注文番号	2505150000	アクセサリ, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 240	バージョン
注文番号	2505260000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519648	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25	バージョン
注文番号	2505180000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 50	バージョン
注文番号	2505200000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519600	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 120	バージョン
注文番号	2505230000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519624	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 185	バージョン
注文番号	2505250000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519617	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 16	バージョン
注文番号	2505170000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 70	バージョン
注文番号	2505210000	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519594	
数量	1 Stück	

アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	AKKU APG/EPG 2AH
注文番号	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
数量	1 Stück
種別	LADEGERAET EPG
注文番号	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
数量	1 Stück
種別	AKKU APG/EPG 5AH
注文番号	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
数量	1 Stück

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... ケーブルクランプラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG DIN 10	バージョン
注文番号	2505290000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519723	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 35	バージョン
注文番号	2505320000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519679	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 16	バージョン
注文番号	2505300000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519709	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 95	バージョン
注文番号	2505350000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519730	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 25	バージョン
注文番号	2505310000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519693	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 120	バージョン
注文番号	2505360000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519747	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 70	バージョン
注文番号	2505340000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519716	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 DIN 6	バージョン
注文番号	2505280000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519662	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 50	バージョン
注文番号	2505330000	圧着ツールインサート、インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519686	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 10	バージョン
注文番号	2469540000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 185	バージョン
注文番号	2469630000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484038	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 6	バージョン
注文番号	2469380000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 95	バージョン
注文番号	2469600000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483895	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120	バージョン
注文番号	2469610000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484007	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 35	バージョン
注文番号	2469570000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483826	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25	バージョン
注文番号	2469560000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 50	バージョン
注文番号	2469580000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483864	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 240	バージョン
注文番号	2469640000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484052	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 70	バージョン
注文番号	2469590000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483857	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 150	バージョン
注文番号	2469620000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483871	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16	バージョン
注文番号	2469550000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 300	バージョン
注文番号	2469650000	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484045	
数量	1 Stück	

...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 70	バージョン
注文番号	2577850000	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590692	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 50	バージョン
注文番号	2577830000	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590708	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 120	バージョン
注文番号	2577880000	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590678	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 95	バージョン
注文番号	2577870000	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590685	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:19:21 CEST

EPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**アクセサリ**

種別	ES EPG 60/HPG AEH 25	バージョン
注文番号	2577810000	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590722	
数量	1 Stück	