

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	<a href="#">2453820000</a>
種別	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:31:41 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	285 mm	奥行き (インチ)	11.22 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.724 inch
幅	500 mm	幅 (インチ)	19.685 inch
長さ	850 mm	長さ (インチ)	33.465 inch
正味重量	6,434 g		

## 技術データ

押圧力	公称	60 kN
項目説明	圧着工具6 ~ 300 mm <sup>2</sup>	

## ツールデータクリンピング

クリンタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ	ドライブ
		手動 - 油圧

## 接点の説明

クリン範囲、最大	300 mm <sup>2</sup>	クリン範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>
----------	---------------------	----------	-------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
RoHS 対応状況	影響なし

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... ケーブルクランプラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG DIN 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2505290000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519723	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2505330000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519686	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2505310000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519693	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2505360000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519747	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2505300000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519709	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2505340000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519716	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 DIN 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2505280000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519662	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2505350000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519730	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2505320000</a>	圧着ツールインサート, インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519679	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 10:31:41 CEST

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2505190000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519587	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 185	バージョン
注文番号	<a href="#">2505250000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519617	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2505170000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2505240000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519631	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2505160000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2505230000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519624	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2505210000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519594	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2505150000</a>	アクセサリ, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2505180000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 10:31:41 CEST

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2505200000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519600	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2505220000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519563	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 300	バージョン
注文番号	<a href="#">2505270000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519655	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 240	バージョン
注文番号	<a href="#">2505260000</a>	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519648	
数量	1 Stück	

## ...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2577850000</a>	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590692	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2577830000</a>	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590708	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2577880000</a>	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590678	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2577870000</a>	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590685	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 10:31:41 CEST

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60/AEH 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2577810000</a>	圧着ツールインサート
GTIN (EAN)	4050118590722	
数量	1 Stück	

## ...管状ケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- ・油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - ・最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - ・270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - ・圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - ・クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - ・すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - ・USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - ・充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2469620000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483871	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 185	バージョン
注文番号	<a href="#">2469630000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484038	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2469610000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484007	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2469380000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 240	バージョン
注文番号	<a href="#">2469640000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484052	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2469580000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483864	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2469550000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2469560000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 10:31:41 CEST

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 300	バージョン
注文番号	<a href="#">2469650000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484045	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2469540000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2469590000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483857	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2469570000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483826	
数量	1 Stück	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2469600000</a>	圧着ツールインサート, WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483895	
数量	1 Stück	