

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュール式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3 つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	小型ハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX 青色, エンドプレート, 幅: 1.5 mm
注文番号	2463210000
種別	AP MCZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4050118481303
数量	50 Stück

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	55.85 mm	高さ (インチ)	2.199 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
長さ	91 mm	長さ (インチ)	3.583 inch
正味重量	5.961 g		

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66/6	絶縁材グループ	I

一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 5012	レール	TS 35
保護度合い	IP20がインストール済み	封止オプション	はい
色	青色		

アセンブリのプロパティ

極数	5
----	---

分類

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

