

## JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは現在、コネクタに関する業界を主導する国際供給業者のひとつです。この製品ファミリーの重要な主力製品は、円型コネクタです。このコネクタは、ワイドミュラーが SAI という名前で製品グループを作っています。SAI の製品開発で、ワイドミュラーのエンジニアは、合理的で費用対効果に優れた実装コンセプトの達成に常に集中し、主要ユーザーと協力して、市場に機能や品質の基準を確立する高度な製品を提供してきました。例として、Jackpac® の製品ファミリーが挙げられます。これらのモジュールは防水性を有するシグナルコンバータです。

## 一般注文データ

バージョン	JACKPAC, Optos, 定格制御電圧: 18...24...30 V DC, 定格スイッチング電圧: DC3...33 V, M12プラグ/プラグ、Aコード
注文番号	<a href="#">2465830000</a>
種別	JPO 24VDC 0.2A M12S
GTIN (EAN)	4050118482522
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:35:45 CEST

## JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	14.4 mm	高さ (インチ)	0.567 inch
幅	36 mm	幅 (インチ)	1.417 inch
長さ	83 mm	長さ (インチ)	3.268 inch
正味重量	54.03 g		

## 温度

保管温度	-20 °C...60 °C	動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------	------	----------------

## 入力

定格制御電圧	18...24...30 V DC
--------	-------------------

## コントロール側

定格制御電圧	18...24...30 V DC	公称制御電流	0.01 A DC
センサーの入力電流	10 mA		

## 出力

開閉電圧、最大	3...33 V DC
---------	-------------

## 負荷側

定格スイッチング電圧	DC3...33 V	定格スイッチング電流	200 mA
最大負荷での電圧降下	1 V		

## 一般データ

バージョン	JACKPAC IP67 (M12接続)
-------	----------------------

## 絶縁協調

定格電圧	32 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	I	保護度合い	IP67

## ケーブルの技術仕様

シールド仕様	いいえ	極数	4
--------	-----	----	---

## 分類

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ETIM 9.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90
ECLASS 12.0	19-17-90-90	ECLASS 13.0	19-17-90-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996

作成日 2024/07/02 5:35:45 CEST

## JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

30 m 未満の接続ケーブル長

## 承認

## 認可



## ROHS

適合

## ダウンロード

## エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

## カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## JPO 24VDC 0.2A M12S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

### 配線図

