

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, WMクリンプ
注文番号	<a href="#">2469560000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 18:02:42 CEST

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	167 g		

## クリンプインサート

クリンプ幅	12 mm	クリンプ幅 (mm)	12
クリンプ断面銅	25		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	25 mm <sup>2</sup>	

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG	4	接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
--------------	---	-------	---------------

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KSN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1492800000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 Stück	

25mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495850000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495880000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495900000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495890000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495870000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 Stück	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1493490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494140000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494150000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 18:02:42 CEST

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M5/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494120000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494160000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494130000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1492910000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 Stück	

25mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494730000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 18:02:42 CEST

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/25	バージョン
注文番号	<a href="#">1493050000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497990000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497980000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497970000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498000000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498010000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496190000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496180000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496200000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496210000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497510000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497530000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497520000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498640000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能:
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M14/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1496530000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M5/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1495830000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1496500000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1496520000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 Stück	

作成日 2024/08/27 18:02:42 CEST

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	KRN-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1496490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1496510000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 Stück	