

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	ケーブルグランド用ツールアダプタ、モールド M12 ライン用、K および L コード
注文番号	2486610000
種別	SCREWTY M12 K+L O.SD
GTIN (EAN)	4050118497403
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/08/27 17:35:58 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	15 g
------	------

ねじ締めツール

サイズ	16 mm	接続スレッド	M12
-----	-------	--------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90
ECLASS 14.0	21-01-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--