

## ZQV 10N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 17.8 mm
注文番号	<a href="#">2497250000</a>
種別	ZQV 10N/2
GTIN (EAN)	4050118509144
数量	25 Stück

作成日 2024/07/29 15:09:09 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZQV 10N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.95 mm	奥行き (インチ)	1.455 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	17.8 mm	幅 (インチ)	0.701 inch
正味重量	5.9 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	2	設置アドパイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	10 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 渡り配線コネクタ

種別	渡り配線コネクタ
----	----------

## 評価データ

定格電圧	400 V	定格電流	57 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドパイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 15:09:09 CEST

## ZQV 10N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Storage Conditions Terminal Blocks](#)[AITB 16 + ZQV 10\\_DE](#)[AITB 16 + ZQV 10\\_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)