

## HDC 10B TSBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), IP68 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<a href="#">2498220000</a>
種別	HDC 10B TSBO 1M20G
GTIN (EAN)	4050118514049
数量	1 Stück

作成日 2024/07/07 0:25:52 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC 10B TSBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	73 mm	奥行き (インチ)	2.874 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.047 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.693 inch
正味重量	214 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	4	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	4
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	内付スレッド	M 20
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65 (電源接続時), IP68 (電源接続時)	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口 スレッド付き

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/07 0:25:52 CEST

## HDC 10B TSBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16bc9fa2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f1d26a2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6beb5e9e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b58faf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@708641d4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36e85150 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c6e6bd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29a0d91d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b6aa51c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f7c0bf0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2fbfe5ac de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@78a977 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e84ae21

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC 10B TSBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B DMDQ 4B0	バージョン
注文番号	<a href="#">1665250000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190421953	ウジング上部カバー, 上部のサイドロックランプ, 標準
数量	1 Stück	