

HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	
注文番号	2503720100
種別	HDC XX5E02 FMSRJ45-0100
GTIN (EAN)	4050118523409
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:35:30 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.001 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

一般データ

カテゴリー	Cat. 5e	ケーブル長	1 m
コーディング	D-coded	プラグイン回数	\u2265 100
モジュール側のバージョン	メス型	反対側のバージョン	オス型, 直線, RJ45
定格電圧	250 V	定格電流	4 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	4
汚染度	2	絶縁耐性	$\geq 10^8 \Omega$
転送速度	100 Mbit/s		

ケーブル技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ		
ケーブル長	1 m		
シースカラー	青色		
シース材料	Radox EM 104		
シールド仕様	はい		
ハロゲン	はい, いいえ		
外径	7.25 mm \pm 0.3		
外径	直径	7.25 mm	
	サイン	\pm	
	公差	0.3	

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/09/04 1:35:30 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4