

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
注文番号	2505160000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118519556
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:31:31 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	150 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ幅 (mm)	7
クリンプ断面銅	10	識別番号	6

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	10 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大. AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
8		

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	1498620000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	1497870000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	1497880000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 Stück	
種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	1497910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	1497890000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	1496830000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	1496810000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	1496820000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	1496840000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-10	バージョン
注文番号	1492890000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M5/-10	バージョン
注文番号	1494020000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 Stück	
種別	KQN-M10/-10	バージョン
注文番号	1494050000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 Stück	
種別	KQN-M8/-10	バージョン
注文番号	1494040000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 Stück	
種別	KQN-M6/-10	バージョン
注文番号	1494030000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/03 23:31:31 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M12/-10	バージョン
注文番号	1494060000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 Stück	
種別	KQN-M4/-10	バージョン
注文番号	1494010000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KSN/-10	バージョン
注文番号	1492780000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQNG-M6/-10	バージョン
注文番号	1492690000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 Stück	
種別	KQNG-M5/-10	バージョン
注文番号	1492680000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/03 23:31:31 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	1497020000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497030000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497040000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	1497050000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	1497070000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497430000	ケーブルラグ、終端、10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497420000	ケーブルラグ、終端、10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ


種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	1496940000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	1496910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	1496900000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	1496930000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	1496920000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	1496950000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	1497130000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 Stück	