

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	ケーブルグランド用ツールアダプタ、モールド M12 ライン用、K および L コード
注文番号	2522710000
種別	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/10/03 23:59:12 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 18.8 g

ねじ締めツール

サイズ 17.5 mm 接続スレッド M12

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90
ECLASS 14.0	21-01-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 影響なし

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)