

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	2525190000
種別	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
数量	500 Stück

作成日 2024/07/04 7:02:24 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.921 inch
正味重量	0.048 g		

技術データ

バージョン	標準
-------	----

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	12 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
導体断面	0.34 mm ²	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--