

SAIFG-M12S-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
注文番号	2530830000
種別	SAIFG-M12S-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540956
数量	60 Stück

作成日 2024/07/02 5:39:29 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIFG-M12S-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.967 g

PCBプラグインコネクタの技術データ

コーディング	L-coded	ハウジング	M12ピン
取り付け方式	フロントパネル取付け	取り付け高さ	12 mm
極数	5	定格電圧	63 V
定格電流	16 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
接触表面	ニッケル下地金メッキ	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
接続スレッド	M12	締め付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm
取り付けスレッド	M 16 x 1.5	プラグイン回数	500
接点材質	銅合金		

一般情報

極数	5	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
接続スレッド	M12	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	取り付け方式	フロントパネル取付け
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラグイン回数	500

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

SAIFG-M12S-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

