

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 燃線/ケーブル長: |
| 注文番号 | 2530870000 |
| 種別 | SAIFG-M12B-L-H11-M16 |
| GTIN (EAN) | 4050118540987 |
| 数量 | 60 Stück |

作成日 2024/07/02 5:24:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.967 g

PCBプラグインコネクタの技術データ

| | | | |
|----------|------------|-----------|--------------------|
| コーディング | L-coded | ハウジング | M12ソケット |
| 取り付け方式 | バックパネル取付け | 取り付け高さ | 11 mm |
| 極数 | 5 | 定格電圧 | 63 V |
| 定格電流 | 16 A | 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| 接触表面 | ニッケル下地金メッキ | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 接続スレッド | M12 | 締付けトルク | M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm |
| 取り付けスレッド | M 16 x 1.5 | プラグイン回数 | 500 |
| 接点材質 | 銅合金 | | |

一般情報

| | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 極数 | 5 | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 接続スレッド | M12 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | ニッケル下地金メッキ | 取り付け方式 | バックパネル取付け |
| 保護度合い | IP67, ねじ込み | プラグイン回数 | 500 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

