

ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



エネルギーメーター - ValueLine

エネルギーデータ把握の最新機能

ValueLineエネルギーメーターのパフォーマンス範囲は、エネルギー測定を中心機能を超えています。

また、さらなるエネルギー品質パラメータの決定、保存、可視化にも適しています。

無料の「ecoExplorer go」ソフトウェアは、ほとんどのタイプの製品グループで利用できます。

一方で、デバイスの構成/試運転/測定値の可視化に、また他方では、電力品質を分析に対応します。

一般注文データ

バージョン	1相、3相の主電源の電力測定/表示
注文番号	2540910000
種別	ENERGY METER 750-230
GTIN (EAN)	4050118553239
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:09:46 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	72 mm	奥行き (インチ)	2.835 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.78 inch
幅	96 mm	幅 (インチ)	3.78 inch
正味重量	250 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	保管温度での湿度	0...90 % RH
動作温度	-10 °C...55 °C	動作温度時の湿度	0 - 75% RH

入出力

デジタル入力数	3	デジタル出力数	5
アナログ入力 (RCM、温度、アナログ)	2	パルス出力数	5
温度入力	はい		

技術データ

バージョン	1相、3相の主電源の電力測定/表示	保護度合い	IP20, IP40
入力周波数	<20 Hz	定格電流	1 / 5 A
標準	IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, IEC 61326-1	測定範囲、電圧 L ~ N、AC	277 V
測定範囲、電圧 L ~ L、AC	480 V	サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III
電圧供給	90 - 277 V AC (50/60 Hz), 90 - 250 V DC	電源電圧	230 V
3線式	はい	4 線式システム	はい
四分円	4	サンプリング周波数50/60 Hz	25.6 kHz
連続測定	はい	1秒当たりの測定結果	5 ms
期間の実効値 (50/60 Hz)	10 / 12	残留電流測定	はい
電流測定チャネル	4 + 2	電圧の測定精度	0.2 %
電流の測定精度	0.2 %	アクティブエネルギーの測定精度 (kWh, .../5 A)	クラス0.5S
動作時間計	はい	時計	はい
二元金属機能	はい		

測定データの記録

メモリ；最小値と最大値	はい	メモリサイズ	256 MB
メモリ値の数	10,000 k	更新間隔レジスタ	200 ms
最小メモリ記録間隔	60 s	ソフトウェア	ecoExplorer go®
統合ロジック	はい		

通信

インターフェース	プロトコル	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
	RS485: 9.6 - 115.2 kbps, Ethernet, Webサーバー/電子メール	

ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電圧品質の測定

高調波（オーダー / 電圧あたり）	1-40.	高調波（オーダー / 電流あたり）	1-40.
% での歪み係数 THD-U	はい	% での歪み係数 THD-I	はい
不平衡	いいえ	プラス、マイナス、ゼロシステム	はい
短時間の中断	はい	イベントのシーケンス記録機能	いいえ

電圧入力測定

% での歪み係数 THD-U	はい	3線式	はい
4 線式システム	はい	四分円	4
測定範囲、電圧 L ~ N、AC	277 V	測定範囲、電圧 L ~ L、AC	480 V
電圧の測定精度	0.2 %	高調波（オーダー / 電圧あたり）	1-40.

電流入力測定

% での歪み係数 THD-I	はい	定格電流	1 / 5 A
残留電流測定	はい	電流の測定精度	0.2 %
電流測定チャネル	4 + 2	高調波（オーダー / 電流あたり）	1-40.

絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III
------------	---------------

分類

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-30	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-30	ECLASS 11.0	27-14-23-30
ECLASS 12.0	27-14-23-30	ECLASS 13.0	27-14-23-30

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



認可	CE
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E469563

ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	KC-Certification Application notes – Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ソフトウェア	Device description – MODBUS address list Win64 - ecoExplorer go
ユーザ文書	Device description – Quick Guide German/English Manual ECOEXPLORER GO English Application notes – Manual Energy Meter 750 German/English
カタログ	Catalogues in PDF-format


ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany



www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図



ENERGY METER 750-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



一般注文データ

種別 ENERGY METER BRACKET L1

注文番号 [2433060000](#)

GTIN (EAN) 4050118446388

数量 1 Stück

種別 ENERGY METER FIXING SET

注文番号 [2433030000](#)

GTIN (EAN) 4050118446401

数量 1 Stück

種別 ENERGY METER SEAL L96-2

注文番号 [2495610000](#)

GTIN (EAN) 4050118505931

数量 1 Stück