

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの 新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプ交換可能
注文番号	2542310000
種別	HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648768
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:32:10 CEST

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	93 mm	奥行き (インチ)	3.661 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.772 inch
正味重量	115.7 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	4	Moduplug®に最適	はい
カバー	カバーなし	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
サイズ	4	シーリング	FPM
ハウジング設計		ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ、サイドロッククランプ交換可能
	隔壁ハウジング		
上部 / 底部 / 蓋		種別	バルクヘッド (フィードスルー)
	下部		
色 (RAL)	RAL 9011		

一般データ

EMC ハウジング	はい	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	ロック素子の材質	PA 66/6, ステンレスチール、防錆性
保護度合い	IP65 (電源接続時)	表面仕上	粉体塗装

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	ガソリン
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6e4f534c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@705dce6e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67fad008 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27c8b97a

作成日 2024/07/04 7:32:10 CEST

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E92202

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

