

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	2545550000
種別	DG M20 PT6
GTIN (EAN)	4050118555530
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:38:21 CEST

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	19.5 mm	奥行き (インチ)	0.768 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.331 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.839 inch
正味重量	21.558 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

一般データ

材質	EPDM	シリコン	いいえ
色	黒色	設計	接続系付きシール
保護度合い	IP65, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	内付スレッド	M 20
バージョン	ねじ式アダプタM20		


分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E256877

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IE 締付ツール



取り付けツールは、バージョン04.

Commentsのフランジを取り付ける際にロックナットを締め付けるのに役立ちます：

- 標準ツール
- 高強度プラスチック製

一般注文データ

種別	IE-FISP-V4	バージョン
注文番号	9204370000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 Stück	

ピン



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

種別	SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20	バージョン
注文番号	1471490000	組込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: M 20, 極数: 5, 撚
GTIN (EAN)	4050118278729	線/ケーブル長: 0.2 m
数量	1 Stück	

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケット



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

種別	SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20	バージョン
注文番号	1398710000	組込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: M 20, 極数: 5, 撚
GTIN (EAN)	4050118200607	線/ケーブル長: 0.2 m
数量	1 Stück	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	1772300000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
種別	VG M20 - K 68	バージョン
注文番号	2811470000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4064675292227	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6