

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 12, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 41 A, 橙色 |
| 注文番号 | 2552080000 |
| 種別 | WQB 12 WTL 6/4 FF |
| GTIN (EAN) | 4050118577655 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/07 0:29:28 CEST

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 5 mm | 奥行き (インチ) | 0.197 inch |
| 高さ | 29.32 mm | 高さ (インチ) | 1.154 inch |
| 幅 | 129.1 mm | 幅 (インチ) | 5.083 inch |
| 正味重量 | 27.4 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|------|
| バージョン | 短絡接続 |
|-------|------|

全般

| | | | |
|----|----|---------|------|
| 極数 | 12 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|----|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 11.1 mm |
|--------------|---------|

材料データ

| | | | |
|----|-------|---|----|
| 材質 | Wemid | 色 | 橙色 |
|----|-------|---|----|

評価データ

| | |
|------|------|
| 定格電流 | 41 A |
|------|------|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 取り付け方式 | ねじ込み | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 設置アドバイス | 直接実装 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------|---|
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/07/07 0:29:28 CEST