

CD-RET 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

バージョン	ケーブルダクト結合具
注文番号	2554020000
種別	CD-RET 40
GTIN (EAN)	4050118564150
数量	500 Stück

CD-RET 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.848 g

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

一般情報

UL 94 可燃性等級	HB	チャンネル幅	40
トラッキングなし	はい	使用	40 mm配線ダクト用
動作温度範囲	-40...100 °C	材質	ポリアミド6 (PA 6)
色	黄色		

分類

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)