

## CD-RET 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルダクト結合具
注文番号	<a href="#">2554030000</a>
種別	CD-RET 60
GTIN (EAN)	4050118564167
数量	500 Stück

## CD-RET 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	2 g
------	-----

## 温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	HB	チャンネル幅	37.5/50/60
トラッキングなし	はい	使用	40/50/60 mm配線ダクト用
動作温度範囲	-40...100 °C	材質	ポリアミド6 (PA 6)
色	黄色		

## 分類

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--