

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

| バージョン | ケーブルダクトT形バインダー |
|------------|----------------------------|
| 注文番号 | 2554100000 |
| 種別 | CD-RETT 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118564228 |
| 数量 | 25 Stück |

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 8 g

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

一般情報

| | | | |
|-------------|--------------|--------|----------------------|
| UL 94 可燃性等級 | HB | チャンネル幅 | 40/60/80/100/120 |
| トラッキングなし | はい | 使用 | 35 mm配線ダクト用 - 120 mm |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | 材質 | ポリアミド6 (PA 6) |
| 色 | 黄色 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001018 | ETIM 7.0 | EC001018 |
| ETIM 8.0 | EC001018 | ETIM 9.0 | EC001018 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 13.0 | 27-40-07-65 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)