

## FF-FIMT 11 54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

バージョン	フィルターマット, IP54, 白色
注文番号	<a href="#">2556600000</a>
種別	FF-FIMT 11 54
GTIN (EAN)	4050118567229
数量	5 Stück

## FF-FIMT 11 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.425 inch
幅	87 mm	幅 (インチ)	3.425 inch
正味重量	3.2 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

## 一般データ

フィルタクラス	G 4	フィルター付き	はい
保護等級 (UL)	Type 12	動作温度範囲	-40...55 °C
取り付け方式	嵌合仕様	色	白色

## 分類

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06	ECLASS 14.0	27-18-07-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>