

## EF 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフリップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

## 一般注文データ

バージョン	排気フィルター, IP55, 黒色
注文番号	<a href="#">2557120000</a>
種別	EF 20 55 BK
GTIN (EAN)	4050118567755
数量	1 Stück

## EF 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.22 inch
高さ	145 mm	高さ (インチ)	5.709 inch
幅	145 mm	幅 (インチ)	5.709 inch
正味重量	120 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

## 一般データ

EMCバージョン	No	UL 94 可燃性等級	V-0
フィルタクラス	G 4	フィルター付き	はい
保護等級 (UL)	Type 12	動作温度範囲	-40...55 °C
取り付け切り抜きの幅	125 mm	取り付け方式	嵌合仕様
取り付け深度	26 mm	取り付け高さ	5 mm
材質	熱可塑性プラスチック	色	黒色
設置カットアウトの高さ	125 mm		


## 分類

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E252704

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

種別	FF-FIMT 2X 55	バージョン
注文番号	<a href="#">2556670000</a>	フィルターマット, IP55, 白色
GTIN (EAN)	4050118567298	
数量	5 Stück	