

## EF 30 54 BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフラップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 排気フィルター, IP54, 黒色          |
| 注文番号       | <a href="#">2557140000</a> |
| 種別         | EF 30 54 BK                |
| GTIN (EAN) | 4050118567779              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## EF 30 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 40 mm  | 奥行き (インチ) | 1.575 inch |
| 高さ   | 202 mm | 高さ (インチ)  | 7.953 inch |
| 幅    | 202 mm | 幅 (インチ)   | 7.953 inch |
| 正味重量 | 260 g  |           |            |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...55 °C |
|--------|-------------|

## 一般データ

|             |            |             |             |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| EMCバージョン    | No         | UL 94 可燃性等級 | V-0         |
| フィルタクラス     | G 4        | フィルター付き     | はい          |
| 保護等級 (UL)   | Type 12    | 動作温度範囲      | -40...55 °C |
| 取り付け切り抜きの幅  | 177 mm     | 取り付け方式      | 嵌合仕様        |
| 取り付け深度      | 34 mm      | 取り付け高さ      | 6 mm        |
| 材質          | 熱可塑性プラスチック | 色           | 黒色          |
| 設置カットアウトの高さ | 177 mm     |             |             |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ETIM 9.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 認可                    |  |
| ROHS                  | 適合  |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト   |
| 証明書番号 (cULus)         | E252704   |

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>                          |
| ユーザ文書       | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |

## EF 30 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | FF-FIMT 3X 54              | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">2556720000</a> | フィルターマット, IP54, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118567342              |                    |
| 数量         | 5 Stück                    |                    |