

EF 40 54 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフリップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 排気フィルター, IP54, グレー |
| 注文番号 | 2557170000 |
| 種別 | EF 40 54 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567809 |
| 数量 | 1 Stück |

EF 40 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 44 mm | 奥行き (インチ) | 1.732 inch |
| 高さ | 252 mm | 高さ (インチ) | 9.921 inch |
| 幅 | 252 mm | 幅 (インチ) | 9.921 inch |
| 正味重量 | 460 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...55 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| EMCバージョン | No | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| フィルタクラス | G 4 | フィルター付き | はい |
| 保護等級 (UL) | Type 12 | 動作温度範囲 | -40...55 °C |
| 取り付け切り抜きの幅 | 223 mm | 取り付け方式 | 嵌合仕様 |
| 取り付け深度 | 38 mm | 取り付け高さ | 6 mm |
| 材質 | 熱可塑性プラスチック | 色 | グレー |
| 設置カットアウトの高さ | 223 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002513 | ETIM 7.0 | EC002513 |
| ETIM 8.0 | EC002513 | ETIM 9.0 | EC002513 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E252704 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | Installation- and operating instructions |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

EF 40 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | FF-FIMT 4X 54 | バージョン |
| 注文番号 | 2556790000 | フィルターマット, IP54, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118567410 | |
| 数量 | 5 Stück | |